

스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:
무광택 처리.



도면



품목 요약

스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752

주문 번호	표면 마무리	B	G	D1	D2	D3	L2	A
K0732.0510	오른손잡이 나사	5	10	5	M5	9	20	10
K0732.0612	오른손잡이 나사	6	12	6	M6	10	24	12
K0732.0816	오른손잡이 나사	8	16	8	M8	14	32	16
K0732.0832	오른손잡이 나사	8	32	8	M8	14	48	16
K0732.10120	오른손잡이 나사	10	20	10	M10x1,25	18	40	20
K0732.1020	오른손잡이 나사	10	20	10	M10	18	40	20
K0732.1040	오른손잡이 나사	10	40	10	M10	18	60	20
K0732.12124	오른손잡이 나사	12	24	12	M12x1,25	20	48	24
K0732.12148	오른손잡이 나사	12	48	12	M12x1,25	20	72	24
K0732.1224	오른손잡이 나사	12	24	12	M12	20	48	24
K0732.1248	오른손잡이 나사	12	48	12	M12	20	72	24
K0732.1428	오른손잡이 나사	14	28	14	M14	24	56	27
K0732.16132	오른손잡이 나사	16	32	16	M16x1,5	26	64	32
K0732.1632	오른손잡이 나사	16	32	16	M16	26	64	32

스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752

품목 요약

주문 번호	표면 마무리	B	G	D1	D2	D3	L2	A
K0732.2040	오른손잡이 나사	20	40	20	M20	34	80	40
K0732.05101	왼손잡이 나사	5	10	5	M5	9	20	10
K0732.06121	왼손잡이 나사	6	12	6	M6	10	24	12
K0732.08161	왼손잡이 나사	8	16	8	M8	14	32	16
K0732.10201	왼손잡이 나사	10	20	10	M10	18	40	20
K0732.12241	왼손잡이 나사	12	24	12	M12	20	48	24
K0732.16321	왼손잡이 나사	16	32	16	M16	26	64	32
K0732.20401	왼손잡이 나사	20	40	20	M20	34	80	40