

# 스프링 볼트, 스틸, 포크 헤드용 DIN 71752

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 볼트.

스프링: 스프링 스틸 열처리.


#### 표면 마무리:

아연 도금.

#### 정보:

포크 조인트용 DIN 71752

## 도면



## 품목 요약

### 스프링 볼트, 스틸, 포크 헤드용, DIN 71752

| 주문 번호      | D1 | G  | L1   | L2   |
|------------|----|----|------|------|
| K1139.0408 | 4  | 8  | 18,5 | 15   |
| K1139.0510 | 5  | 10 | 23   | 19   |
| K1139.0612 | 6  | 12 | 28   | 23   |
| K1139.0816 | 8  | 16 | 37   | 30   |
| K1139.0832 | 8  | 32 | 52   | 46   |
| K1139.1020 | 10 | 20 | 46   | 38   |
| K1139.1040 | 10 | 40 | 66   | 58   |
| K1139.1224 | 12 | 24 | 53   | 45   |
| K1139.1248 | 12 | 48 | 78   | 69   |
| K1139.1428 | 14 | 28 | 62   | 52   |
| K1139.1632 | 16 | 32 | 73   | 62   |
| K1139.2040 | 20 | 40 | 87,5 | 71,5 |