


포크 헤드 세트 피스, 스틸 또는 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.


표면 마무리:

스틸, 아연 도금. 스테인리스 스틸, 무광택 처리.

정보:

포크 헤드 세트 피스는 포크 헤드 및 포크 조인트 DIN 71752와 연결할 수 있습니다. 이 제품은 특정 방향에서 방향 오프셋을 조정하기 위한 연결이 필요할 때 주로 사용됩니다.

도면



품목 요약

포크 헤드 세트 피스, 스틸 또는 스테인리스 스틸

품목 요약

포크 헤드 세트 피스, 스틸 또는 스테인리스 스틸

주문 번호	본체 재질	A	A1	B	D1	D2	F	G	L1	L2	L3	L4
K1460.0406	쾌삭강	8	8	4	4	M4	0,5	6	21	16	6	10
K1460.0507	쾌삭강	10	10	5	5	M5	0,5	7,5	26	20	8	12,5
K1460.0609	쾌삭강	12	12	6	6	M6	0,5	9	31	24	11	15
K1460.0812	쾌삭강	16	16	8	8	M8	0,5	12	42	32	14	20
K1460.1015	쾌삭강	20	20	10	10	M10	0,5	15	52	40	18	25
K1460.1218	쾌삭강	24	24	12	12	M12	0,5	18	62	48	22	30
K1460.1421	쾌삭강	27	27	14	14	M14	1	21	72	56	25	35
K1460.1624	쾌삭강	32	32	16	16	M16	1	24	83	64	30	40
K1460.2030	쾌삭강	40	40	20	20	M20	1	30	105	80	38	50
K1460.10406	스테인레스 스틸 A2	8	8	4	4	M4	0,5	6	21	16	6	10
K1460.10507	스테인레스 스틸 A2	10	10	5	5	M5	0,5	7,5	26	20	8	12,5
K1460.10609	스테인레스 스틸 A2	12	12	6	6	M6	0,5	9	31	24	11	15
K1460.10812	스테인레스 스틸 A2	16	16	8	8	M8	0,5	12	42	32	14	20
K1460.11015	스테인레스 스틸 A2	20	20	10	10	M10	0,5	15	52	40	18	25
K1460.11218	스테인레스 스틸 A2	24	24	12	12	M12	0,5	18	62	48	22	30
K1460.11421	스테인레스 스틸 A2	27	27	14	14	M14	1	21	72	56	25	35
K1460.11624	스테인레스 스틸 A2	32	32	16	16	M16	1	24	83	64	30	40
K1460.12030	스테인레스 스틸 A2	40	40	20	20	M20	1	30	105	80	38	50