

텅, 스틸, 스토퍼 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.

정보:


*하우징 길이 H=18 mm, H=30 mm, H=50 mm의 경우 A는 mm 단위입니다.

액세서리:

회전식 래치, 아연, 잠금형 K2216.

회전식 래치, 아연, 잠금형 롱 버전 K2217.

도면



품목 요약

텅, 스틸, 스토퍼 포함

품목 요약

텅 스틸, 스토퍼 포함

주문 번호	버전 2	A 하우징 길이 높이=18	A 하우징 길이 높이=30	A 하우징 길이 높이=50	B	B1	L
K2218.13506	위쪽 스완 넥	6	18	38	19	8,1	35
K2218.13508	위쪽 스완 넥	8	20	40	19	8,1	35
K2218.13510	위쪽 스완 넥	10	22	42	19	8,1	35
K2218.13513	위쪽 스완 넥	13	25	45	19	8,1	35
K2218.13514	위쪽 스완 넥	14	26	46	19	8,1	35
K2218.13516	위쪽 스완 넥	16	28	48	19	8,1	35
K2218.13518	직선형	18	30	50	19	8,1	35
K2218.13520	아래쪽 스완 넥	20	32	52	19	8,1	35
K2218.13522	아래쪽 스완 넥	22	34	54	19	8,1	35
K2218.13524	아래쪽 스완 넥	24	36	56	19	8,1	35
K2218.13526	아래쪽 스완 넥	26	38	58	19	8,1	35
K2218.13528	아래쪽 스완 넥	28	40	60	19	8,1	35
K2218.14504	위쪽 스완 넥	4	16	36	19	8,1	45
K2218.14506	위쪽 스완 넥	6	18	38	19	8,1	45
K2218.14508	위쪽 스완 넥	8	20	40	19	8,1	45
K2218.14510	위쪽 스완 넥	10	22	42	19	8,1	45
K2218.14513	위쪽 스완 넥	13	25	45	19	8,1	45
K2218.14514	위쪽 스완 넥	14	26	46	19	8,1	45
K2218.14516	위쪽 스완 넥	16	28	48	19	8,1	45
K2218.14518	직선형	18	30	50	19	8,1	45
K2218.14520	아래쪽 스완 넥	20	32	52	19	8,1	45
K2218.14522	아래쪽 스완 넥	22	34	54	19	8,1	45
K2218.14524	아래쪽 스완 넥	24	36	56	19	8,1	45
K2218.14526	아래쪽 스완 넥	26	38	58	19	8,1	45
K2218.14528	아래쪽 스완 넥	28	40	60	19	8,1	45
K2218.14530	아래쪽 스완 넥	30	42	62	19	8,1	45
K2218.14532	아래쪽 스완 넥	32	44	64	19	8,1	45
K2218.14534	아래쪽 스완 넥	34	46	66	19	8,1	45
K2218.14536	아래쪽 스완 넥	36	48	68	19	8,1	45
K2218.14538	아래쪽 스완 넥	38	50	70	19	8,1	45
K2218.14540	아래쪽 스완 넥	40	52	72	19	8,1	45
K2218.14542	아래쪽 스완 넥	42	54	74	19	8,1	45