

미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음, 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:


스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성

정보:

래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력에도 사용할 수 있습니다.

K1545.00500 버전의 경우 클램핑 스프링들은 나일론 소재입니다.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	스트로크 S	L	L1	L2	M	그립의 개구 각도	홀딩력 F2 N	손 힘 FH N	클램핑력 F1 N
K1545.00500	A	스틸	15,9	33	7,1	15,9	27	2	12,7	4,4	6,3	43,5	17	67,9	34,9	12	M4x20	190°	500	80	500
K1545.10500	A	스테인리스 스틸	15,9	33	7,1	15,9	27	2	12,7	4,4	6,3	43,5	17	67,9	34,9	12	M4x20	190°	500	80	500

미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음, 타입 A

품목 요약
