

클램프 레버 암나사, 스테인레스 스틸, 고광택 크롬 도금

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:


고광택 크롬도금 그립 레버.
스틸 부품 검정색.

요청 시:

기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

클램프 레버 암나사, 스테인레스 스틸, 고광택 크롬 도금

도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0123.9036	실버	고광택 크롬 도금	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9046	실버	고광택 크롬 도금	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9056	실버	고광택 크롬 도금	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0036	실버	고광택 크롬 도금	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0046	실버	고광택 크롬 도금	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0056	실버	고광택 크롬 도금	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1046	실버	고광택 크롬 도금	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1056	실버	고광택 크롬 도금	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1066	실버	고광택 크롬 도금	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2066	실버	고광택 크롬 도금	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2086	실버	고광택 크롬 도금	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3086	실버	고광택 크롬 도금	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3106	실버	고광택 크롬 도금	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4106	실버	고광택 크롬 도금	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4126	실버	고광택 크롬 도금	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5126	실버	고광택 크롬 도금	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5166	실버	고광택 크롬 도금	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26