

육각 너트, 케이블 글랜드용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

폴리아미드(PA6).

항동.

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

플라스틱 밝은 회색 RAL 7035.

항동 니켈 도금.

스테인리스 스틸. 무광택 처리.

정보:


미터법 연결 나사산이 있는 육각 너트 DIN EN 60423. 케이블 글랜드와 부품들을 안전하게 고정하기 위함.

온도 범위:

-40 °C ~ +100 °C (플라스틱).

-60 °C ~ +200 °C (메탈).

도면



품목 요약

육각 너트, 케이블 글랜드용

주문 번호	본체 재질	D	H	SW1	max. 조임 토크 SW1 Nm
K2250.012150	폴리아미드	M12X1,5	5	17	1,5
K2250.016150	폴리아미드	M16x1,5	5	22	2,5
K2250.020150	폴리아미드	M20X1,5	6	27	3,5
K2250.025150	폴리아미드	M25x1,5	6	32	5
K2250.032150	폴리아미드	M32x1,5	7	41	5
K2250.040150	폴리아미드	M40X1,5	7	50	7,5

육각 너트, 케이블 글랜드용

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	H	SW1	max. 조임 토크 SW1 Nm
K2250.11215	황동	M12X1,5	2,8	15	3,5
K2250.11615	황동	M16x1,5	2,8	19	3,5
K2250.12015	황동	M20X1,5	3	24	3,5
K2250.12515	황동	M25x1,5	3,5	30	6,7
K2250.13215	황동	M32x1,5	4	36	12
K2250.14015	황동	M40X1,5	5	46	13,5
K2250.21215	스테인레스 스틸	M12X1,5	2,8	14	3,5
K2250.21615	스테인레스 스틸	M16x1,5	2,8	19	3,5
K2250.22015	스테인레스 스틸	M20X1,5	3	24	3,5
K2250.22515	스테인레스 스틸	M25x1,5	3,5	30	6,7
K2250.23215	스테인레스 스틸	M32x1,5	4	36	12
K2250.24015	스테인레스 스틸	M40X1,5	5	46	13,5