

## 로킹 스크류, 플라스틱, 원형

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**  
폴리아미드(PA6).  
실링 CR.


**표면 마무리:**  
플라스틱 밝은 회색 RAL 7035.

**정보:**  
미터법 연결 나사산이 있는 로킹 스크류, DIN EN 60423. 사용하지 않은 나사구멍 또는 관통구멍을 안전하게 막기 위함.

보호 등급 IP68 (5bar - 30분).

**온도 범위:**  
-40 °C ~ +100 °C

### 도면



### 품목 요약

#### 로킹 스크류, 플라스틱, 원형

주문 번호	D	D1	H	L
K2252.1215000	M12x1,5	15	10	6
K2252.1615000	M16x1,5	20	10,5	6
K2252.2015000	M20x1,5	24	10,5	6
K2252.2515000	M25x1,5	30	13	8
K2252.3215000	M32x1,5	37	13,5	8
K2252.4015000	M40x1,5	46	14	8