


모니터 홀더, 알루미늄, 높이 조절 가능한 4 또는 5 축

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

고정 플레이트, 스틸/플라스틱.
모니터 홀더, 알루미늄.
베어링 디스크 및 슬리브, 플라스틱.
조립 플랜지, 알루미늄.
조립 어댑터, 알루미늄.
나사, 스틸.

표면 마무리:

고정 플레이트, 도료 처리.
모니터 홀더, 도료 처리.
조립 플랜지, 도료 처리.
조립 어댑터, 도료 처리.
나사, 아연 도금.

정보:

모니터 홀더에 최대 20kg까지의 모니터를 고정할 수 있으며 요청에 따라 조립하려는 노력 없이도 다시 탈착할 수 있습니다. 또한 모니터 홀더 암의 높이와 각도도 조절할 수 있습니다. 고정된 화면을 90° 돌릴 수 있습니다. 모니터 홀더의 고정 플레이트는 VESA 75/100 표준과 호환됩니다.

이용:

다양한 축 조정하기 위해 필요한 스프링력을 육각 소켓 렌치를 이용해 강하게 또는 약하게 설정할 수 있습니다.

공급 내역:

모니터 홀더 4 축:


1x 고정 플레이트 VESA, 4개 나사 M4x12 포함, 필립스 나사.
1x 모니터 홀더 4 축, 케이블 가이드 커버 포함.
1x 조립 나사 DIN 6912, M8x25.
1x 조립 어댑터.
2x 조립 나사 DIN 6912, M8x16.
1x 육각 소켓 렌치, SW 3.
1x 육각 소켓 렌치, SW 4.

모니터 홀더 5 축:

1x 고정 플레이트 VESA, 4개 나사 M4x12 포함, 필립스 나사.
1x 모니터 홀더 5 축, 케이블 가이드 커버 포함.
1x 조립 나사 DIN 6912, M8x25.
1x 조립 어댑터.
2x 조립 나사 DIN 6912, M8x16.
1x 육각 소켓 렌치, SW 3.
1x육각 소켓 렌치, SW 4.

모니터 홀더, 알루미늄, 높이 조절 가능한 4 또는 5 축

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	지탱력 kg
K1792.4360	A	4 액슬	75	100	94	70	5,3	13,8	9	236	114	40	43	436	361	2-10
K1792.43601	A	4 액슬	75	100	94	70	5,3	13,8	9	236	114	40	43	436	361	8-20
K1792.6341	B	5 액슬	75	100	94	70	5,3	13,8	9	464	114	40	40	634	560	2-10
K1792.63411	B	5 액슬	75	100	94	70	5,3	13,8	9	464	114	40	40	634	560	8-20