

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

휠 트레드, 폴리우레탄(PUR).

베어링, 스틸.

표면 마무리:

휠 트레드, 질은 갈색.

정보:

휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다. 휠 트레드는 직경 $D = 40\text{mm}$ 부터 이중 레이어로 되어 있습니다.

PUR 휠 트레드의 장점은 저소음 주행입니다.


가이드 롤러는 고온 다습한 환경이나 물에 노출된 환경에는 적합하지 않습니다. 가이드 롤러는 용해물질이 포함하지 않은 오일에 대한 내성이 있습니다. 용해물질이 포함된 오일은 부풀어 오르거나 강도가 저하될 수 있습니다.

방사 방향 하중은 300분 동안 100만회 회전으로 테스트했습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.

액세서리:

적합한 볼트 K2378.

도면



품목 요약

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음

주문 번호	B	B1	D	D1	D2	타입	형태 타입	스핀들	반경 방향 부하 N	다음에 적합
K2372.005014	14	-	50	12	-	A	플랜지 없음	6201-2RS	470	K2378.3012100
K2372.002008	8	-	20	6	-	A	플랜지 없음	696-2RS	63	K2378.3006055
K2372.003011	11	-	30	8	-	A	플랜지 없음	608-2RS	167	K2378.3008070
K2372.002509	9	-	25	6	-	A	플랜지 없음	626-2RS	93	K2378.3006060
K2372.005515	15	-	55	15	-	A	플랜지 없음	6202-2RS	510	K2378.3015110
K2372.004514	14	-	45	12	-	A	플랜지 없음	6201-2RS	402	K2378.3012100
K2372.006015	15	-	60	15	-	A	플랜지 없음	6202-2RS	539	K2378.3015110
K2372.003511	11	-	35	8	-	A	플랜지 없음	608-2RS	225	K2378.3008070
K2372.004012	12	-	40	10	-	A	플랜지 없음	6000-2RS	314	K2378.3010080
K2372.102008	8	11	20	6	8,6	B	칼라 있음	696-2RS	63	K2378.3006110
K2372.102509	9	12	25	6	9,3	B	칼라 있음	626-2RS	93	K2378.3006110

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음

품목 요약

주문 번호	B	B1	D	D1	D2	타입	형태 타입	스핀들	반경 방향 부하 N	다음에 적합
K2372.103011	11	15	30	8	12	B	칼라 있음	608-2RS	167	K2378.3008130
K2372.103511	11	15	35	8	12	B	칼라 있음	608-2RS	225	K2378.3008130
K2372.104012	12	16	40	10	14	B	칼라 있음	6000-2RS	314	K2378.3010160
K2372.104514	14	18	45	12	18,3	B	칼라 있음	6201-2RS	402	K2378.3012160
K2372.105014	14	18	50	12	18,3	B	칼라 있음	6201-2RS	470	K2378.3012160
K2372.105515	15	19	55	15	21,6	B	칼라 있음	6202-2RS	510	K2378.3015170
K2372.106015	15	19	60	15	21,6	B	칼라 있음	6202-2RS	539	K2378.3015170