

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장형, 최대 하중량 50kg, B형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 캐이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 캐이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 작습니다. 닫힘 위치의 맞물림. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 10,000회 또는 80,000회 주기의 최대 값을 나타냅니다.

수평 조립에 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

B형:

추가적으로 열림 위치에서 맞물림.

장점:

열림 및 닫힘 위치에서 맞물림
전면 킥 릴리스
부드러운 주행


액세서리:

조립 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, K2393

도면 설명:

1) K2383.10250 및 K2383.20250에는 조립 구멍 없음

텔레스코프 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장형, 최대 하중량 50kg, B형 도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	조립	제품 타입	쌍 당 하중 (80,000 주기) kg	쌍 당 지탱력 (10,000 주기) kg	포장 유형
K2383.20250	B	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	35	50	1 개 = 1 쌍
K2383.20300	B	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	35	50	1 개 = 1 쌍
K2383.20350	B	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	35	50	1 개 = 1 쌍
K2383.20400	B	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	35	50	1 개 = 1 쌍
K2383.20450	B	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	35	48	1 개 = 1 쌍
K2383.20500	B	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	34	45	1 개 = 1 쌍
K2383.20550	B	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	33	42	1 개 = 1 쌍
K2383.20600	B	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	32	40	1 개 = 1 쌍
K2383.20650	B	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	31	37	1 개 = 1 쌍
K2383.20700	B	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	30	35	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B	H	스트로크 S	L
K2383.20250	35	-	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	35	163	250
K2383.20300	35	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	35	205	300
K2383.20350	35	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	35	260	350
K2383.20400	35	224	-	320	-	128	-	-	-	-	342	12,7	35	281	400
K2383.20450	35	224	-	352	-	128	224	-	-	-	392	12,7	35	331	450
K2383.20500	35	224	-	416	-	128	224	-	-	-	442	12,7	35	376	500
K2383.20550	35	224	352	-	480	128	224	320	-	-	492	12,7	35	415	550
K2383.20600	35	224	352	480	-	128	224	320	-	-	542	12,7	35	451	600
K2383.20650	35	224	352	544	-	128	224	320	416	544	592	12,7	35	488	650
K2383.20700	35	224	352	544	-	128	224	288	416	-	642	12,7	35	526	700