

카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전
 품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:
 아연 도금, 청색 피막처리
 스테인레스 스틸, 블랭크.

액세서리:
 패스너 K0046.
 패스너 K0047.

도면



품목 요약

카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전

주문 번호	본체 재질	타입
K0046.9142141	스틸	A
K0046.9142142	스테인레스 스틸	A
K0046.9242271	스틸	B
K0046.9242272	스테인레스 스틸	B
K0046.9342381	스틸	C
K0046.9342382	스테인레스 스틸	C