K2403

높이 조절형 피트

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스틸 1.7225.

표면 마무리:
전기 아연 도금 및 피막 처리.

정보:
높이 조절형 피트는 중형 시스템, 기계 및 장비를 설치하고 정렬하는 데 사용됩니다. 15mm~40mm의 넓은 조정 범위가 특징입니다.
정하중 F는 고정 나사의 예압을 공제한 후의 값입니다.

요청 시:
다른 크기.
높이 조절이 가능한 피트, 스테인리스 스틸 A1 또는 A4.

액세서리:
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

높이 조절형 피트

도면



품목 요약

높이 조절형 피트

주문 번호	D	D1	D2	D3	H min.	H max.	ΔH	M	N	F kN	스크류 용	카운터 너트
K2403.01506	6,6	M15x1	25	19	32	47	15	2	4	45	M6	잠금 너트 없음
K2403.02008	9	M20x1	32	24	40	60	20	2	4	75	M8	잠금 너트 없음
K2403.02510	11	M30x1,5	45	35	52	77	25	2	5	140	M10	잠금 너트 없음
K2403.03212	13,5	M40x1,5	58	45	64	96	32	2,5	6	210	M12	잠금 너트 없음
K2403.04016	17,5	M50x1,5	70	55	78	118	40	2,5	6	400	M16	잠금 너트 없음

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

높이 조절형 피트

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG