

조인트 후크 렌치, 핀 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
특수강.

표면 마무리:
경화 처리, 검정 산화 마무리 톤으로 템퍼링됨.


정보:
슬롯 너트 DIN 1804, 롤러 베어링 너트 DIN 981 및 높이 조절 볼트 K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695용(높이 조절 볼트 장착 시, 2개의 후크 렌치가 필요).

모서리가 둥글게 처리되어 취급이 편리합니다.

액추에이션 원리:
추가 스프링 와셔로 부드러운 기어와 최적화된 프리셋을 제공합니다.
한 손 조작이 가능.

장점:
더 긴 샤프트로 인해 더 높은 토크.
확장된 조인트 후크로 완전히 감싸고 안전하게 다룰 수 있습니다.
강화된 리벳으로 더 강한 힘을 전달할 수 있습니다.

도면



품목 요약

조인트 후크 렌치, 핀 있음

주문 번호	D min.	D max.	H	L	슬롯된 라운드 너트용 DIN 1804	롤링 베어링 너트용 DIN 981	T	T1
K2400.020035	20	35	27	165	M08 - M18	M12 - M20	4	10,5
K2400.035060	35	60	41	210	M30 - M38	M24 - M40	5	12,5
K2400.060090	60	90	57	280	M40 - M60	M42 - M65	6	14,5

