

클램핑 패스너 나사 체결 구멍이 숨겨져 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

아연 다이 캐스트.

표면 마무리:

검정 파우더 코팅, 고광택 크롬 도금 또는 무광 크롬 도금.

정보:

도어와 플랩을 쉽고 안전하게 잠글 수 있는 패스너. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다.

패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성 요소를 고정할 때 M3 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다.


다이캐스트 하우징은 모든 기능 부품을 숨기므로 닫힌 상태에서 분해되지 않도록 고정됩니다.

실린더 잠금 기능이 있는 버전에는 각각 2개의 키가 제공됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금 기능으로, 즉, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다.

최대 하중 용량은 1,200N입니다.

카운터 후크가 함께 제공됩니다.

도면



품목 요약

클램핑 패스너 나사 체결 구멍이 숨겨져 있음

주문 번호	모델 1	본체 색상	표면 기본 몸체	L	B	H	B1	D	D1	E	E1	E2	H1	H2	L1	L2
K2359.10064	비잠금형	검정	파우더 코팅	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.20064	비잠금형	-	고광택 크롬 도금	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.30064	비잠금형	-	무광택 마무리 크롬 플레이트	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.10076	비잠금형	검정	파우더 코팅	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,5	8	4	16	6
K2359.20076	비잠금형	-	고광택 크롬 도금	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,7	8	4	16	6
K2359.30076	비잠금형	-	무광택 마무리 크롬 플레이트	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,9	8	4	16	6
K2359.11064	잠금식	검정	파우더 코팅	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.21064	잠금식	-	고광택 크롬 도금	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.31064	잠금식	-	무광택 마무리 크롬 플레이트	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.11076	잠금식	검정	파우더 코팅	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,6	8	4	16	6
K2359.21076	잠금식	-	고광택 크롬 도금	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,8	8	4	16	6

클램핑 패스너 나사 체결 구멍이 숨겨져 있음

품목 요약

주문 번호	모델 1	본체 색상	표면 기본 몸체	L	B	H	B1	D	D1	E	E1	E2	H1	H2	L1	L2
K2359.31076	잠금식	-	무광택 마무리 크롬 플레이트	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,1	8	4	16	6