


# HeliCoil#plus 부품 박스 및 수리 키트

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

나사 인서트, 스테인리스 스틸 1.4301.

#### 표면 마무리:

녹색.

#### 정보:

HeliCoil®plus 나사 인서트는 모든 금속 가공 업체 및 수리점에서 필수적인 보조도구입니다. 파손되거나 고착된, 또는 너무 크게 뚫린 나사 구멍은 몇 분 만에 원래의 나사 구멍 직경으로 복원됩니다. 기술적으로 완벽하고 내구성이 무한하며, 부식성 및 열적 응력에 강합니다. 따라서 고가 제품의 불량품 회수도 가능합니다. 높은 표면 품질로 인해 고강도 볼트의 최적의 인장 강도와 더 높은 사전 인장력이 보장됩니다. HeliCoil®plus 나사 인서트는 모든 경금속 및 캐스팅 부품의 움직이는 나사산용으로도 이상적입니다. 설치 및 나사에 대한 설명서는 부품 박스에 포함되어 있습니다.

#### 부품 박스

나사 인서트 M5 ~ M12, 각각 세 가지 나사 길이, 트위스트 드릴 비트(인서트 M5 - M10 전용), 특수 수동 나사 탭, 설치용 스펀들 및 축 분리공구로 구성됩니다.

#### 수리 키트

세 가지 나사 길이의 나사 인서트, 트위스트 드릴 비트, 특수 수동 나사 탭, 설치용 스펀들 및 축 분리공구로 구성됩니다.

#### 요청 시:

나사 인서트 및 조립 툴의 추가 치수.

## 품목 요약

### HeliCoil#plus 부품 박스 및 수리 키트

주문 번호	설명	제품 시리즈에 포함된 나사 인서트	나사 인서트	나사 인서트 수 (개)	조립 상태의 인서트 길이 mm
K2424.01	Assortment Box	M5, M6, M8, M10, M12	-	10	5 / 7,5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24
K2424.0523	수리 키트	-	M5	20 개수	5 / 7,5 / 10
K2424.0623	수리 키트	-	M6	20 개수	6 / 9 / 12
K2424.0823	수리 키트	-	M8	10 개수	8 / 12 / 16
K2424.1023	수리 키트	-	M10	10 개수	10 / 15 / 20
K2424.1223	수리 키트	-	M12	10 개수	12 / 18 / 24