


HeliCoil®plus 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4301

표면 마무리:

녹색.

정보:

HeliCoil®plus 나사 인서는 모든 금속 가공 업체 및 수리점에서 필수적인 보조도구입니다.

파손되거나 고착된, 또는 너무 크게 뚫린 나사 구멍은 몇 분 만에 원래의 나사 구멍 직경으로 복원됩니다.

기술적으로 완벽하고 내구성이 무한하며, 부식성 및 열적 응력에 강합니다. 따라서 고가 제품의 불량품 회수도 가능합니다.

높은 표면 품질로 인해 고강도 볼트의 최적의 인장 강도와 더 높은 사전 인장력이 보장됩니다.

HeliCoil®plus 나사 인서는 모든 경금속 및 캐스팅 부품의 움직이는 나사산용으로도 이상적입니다.

요청 시:

기타 치수.

품목 요약

HeliCoil®plus 나사 인서트

주문 번호	표면 마무리	나사 인서트	조립 상태의 이서트 길이 mm
K2423.0521	나사 인서트	M5	5
K2423.0531	나사 인서트	M5	7,5
K2423.0541	나사 인서트	M5	10
K2423.0621	나사 인서트	M6	6
K2423.0631	나사 인서트	M6	9
K2423.0641	나사 인서트	M6	12
K2423.0821	나사 인서트	M8	8
K2423.0831	나사 인서트	M8	12
K2423.0841	나사 인서트	M8	16
K2423.1021	나사 인서트	M10	10
K2423.1031	나사 인서트	M10	15
K2423.1041	나사 인서트	M10	20
K2423.1221	나사 인서트	M12	12
K2423.1231	나사 인서트	M12	18
K2423.1241	나사 인서트	M12	24