

## 고정 클로, 회전 가능

## 품목 설명/제품 이미지




## 설명


**재질:**  
단강 1.1191.

**표면 마무리:**  
검정 산화.

**정보:**  
이러한 고정 클로용 지탱 볼트는 K0305 및 K0306을 참조하십시오.



## 도면



## 품목 요약

## 고정 클로, 회전 가능

| 주문 번호    | L  | L1 | L2 | L3  | B  | B1  | H  | H1 | D   | A  | R1 | F<br>kN |
|----------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|---------|
| K2427.05 | 32 | 14 | 8  | 1,2 | 12 | 2,5 | 8  | 3  | 5,5 | 14 | 7  | 3,42    |
| K2427.06 | 40 | 17 | 10 | 1,6 | 16 | 4   | 10 | 3  | 7   | 18 | 8  | 4,82    |
| K2427.08 | 50 | 22 | 12 | 2   | 20 | 5   | 12 | 4  | 9   | 22 | 10 | 8,77    |
| K2427.10 | 63 | 28 | 16 | 2,5 | 25 | 6,5 | 16 | 4  | 11  | 27 | 12 | 13,9    |
| K2427.12 | 80 | 35 | 20 | 3   | 32 | 9   | 20 | 5  | 14  | 35 | 14 | 20,2    |

## 고정 클로, 회전 가능

## 품목 요약

| 주문 번호    | L   | L1 | L2 | L3 | B  | B1   | H  | H1 | D  | A  | R1 | F<br>kN |
|----------|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|---------|
| K2427.14 | 100 | 44 | 25 | 4  | 40 | 12   | 25 | 6  | 16 | 44 | 16 | 27,6    |
| K2427.16 | 125 | 55 | 32 | 5  | 50 | 16   | 30 | 6  | 18 | 54 | 18 | 37,8    |
| K2427.20 | 160 | 75 | 40 | 6  | 60 | 20,5 | 30 | 8  | 22 | 65 | 22 | 58,8    |