K0252

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
그립 레버 및 인서트, 강화 플라스틱.
부시, 황동 또는스틸.

표면 마무리:
스틸, 청색 피막처리.

정보:
색상 검회색 RAL 7021은 시리즈 사양으로 제공됨

요청 시:
기타 내부 나사, 색상 및 특수 설계 사양

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

도면



품목 요약

클램프 레버 ECO, 내부 나사

주문 번호	구성품 재질	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0252.1041	황동	M4	6	10	12,6	14,1	21,7	5	11,3	32	29,1	47,9	55	13	12
K0252.1051	황동	M5	6	10	12,6	14,1	21,7	5	11,3	32	29,1	47,9	55	13	12
K0252.2051	황동	M5	8	13,5	17	19	28	5,5	14	41,9	38	64,5	74	17,5	12
K0252.2061	황동	M6	8	13,5	17	19	28	5,5	14	41,9	38	64,5	74	17,5	12
K0252.2081	황동	M8	9	13,5	17	19	28	5,5	14	41,9	38	64,5	74	17,5	12
K0252.3081	스틸	M8	12	17	20,4	23,9	40,7	10	23,1	58,1	53,3	81,1	93	22	12
K0252.3101	스틸	M10	12	17	20,4	23,9	40,7	10	23,1	58,1	53,3	81,1	93	22	12

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG