

# 넬링 노브 타입 A, 눈금 없음

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

열가소성, 검정회색. 부시, 스틸.

#### 표면 마무리:

부싱, 청색 피막처리

#### 정보:

눈금선 또는 20 개 눈금과 10 자리수의 눈금 없는 버전으로 공급 가능.

△ 해당 위치는 원하는 캡 색상이 가능함.  
커버 색상의 경우 검정회색은 색상 코드가 요구되지 않음.

#### 요청 시:

특수 눈금.

#### 도면 설명:


타입 A: 눈금 없음

타입 B: 표시선 있음

타입 C: 표준 눈금 있음

1) (타입 C의 번호 5와 6 사이) 고정용 스레드 핀

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호       | 타입 | 색상<br>덮개        | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H  | H1   | H2 | T  |
|-------------|----|-----------------|---|----|----|----|----|----|------|----|----|
| K0248.1105  | A  | 검회색 RAL 7021    | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5  | 10 |
| K0248.11051 | A  | 오렌지 RAL 2004    | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5  | 10 |
| K0248.11052 | A  | 시그널 녹색 RAL6032  | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5  | 10 |
| K0248.11053 | A  | 청색 RAL5017      | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5  | 10 |
| K0248.11055 | A  | 연한 회색 RAL 7035  | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5  | 10 |
| K0248.11056 | A  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5  | 10 |
| K0248.11057 | A  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5  | 10 |
| K0248.1206  | A  | 검회색 RAL 7021    | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12   | 6  | 10 |
| K0248.12061 | A  | 오렌지 RAL 2004    | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12   | 6  | 10 |

# 넬링 노브 타입 A, 눈금 없음

## 품목 요약

| 주문 번호       | 타입 | 색상<br>덮개        | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H  | H1   | H2 | T  |
|-------------|----|-----------------|---|----|----|----|----|----|------|----|----|
| K0248.12062 | A  | 시그널 녹색 RAL6032  | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12   | 6  | 10 |
| K0248.12063 | A  | 청색 RAL5017      | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12   | 6  | 10 |
| K0248.12065 | A  | 연한 회색 RAL 7035  | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12   | 6  | 10 |
| K0248.12066 | A  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12   | 6  | 10 |
| K0248.12067 | A  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12   | 6  | 10 |
| K0248.1308  | A  | 검회색 RAL 7021    | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7  | 14 |
| K0248.13081 | A  | 오렌지 RAL 2004    | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7  | 14 |
| K0248.13082 | A  | 시그널 녹색 RAL6032  | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7  | 14 |
| K0248.13083 | A  | 청색 RAL5017      | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7  | 14 |
| K0248.13085 | A  | 연한 회색 RAL 7035  | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7  | 14 |
| K0248.13086 | A  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7  | 14 |
| K0248.13087 | A  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7  | 14 |