

## 암나사 그립 볼

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:


열가소성, 검정회색.

부시, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

#### 표면 마무리:

청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
K0253.106	스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.1061	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.1062	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.1063	스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.1065	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.1066	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.1067	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.208	스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.2081	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.2082	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.2083	스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.2085	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.2086	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.2087	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.310	스틸	검회색 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.3101	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.3102	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.3103	스틸	청색 RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.3105	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.3106	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.3107	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	14

# 암나사 그립 볼

## 품목 요약

주문 번호	구성품 재질	색상 묘개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
K0253.410	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.4101	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.4102	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.4103	스틸	청색 RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.4105	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.4106	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.4107	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.412	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.4121	스틸	오렌지 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.4122	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.4123	스틸	청색 RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.4125	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.4126	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.4127	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.0106	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.01061	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.01062	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.01063	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.01065	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.01066	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.01067	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	10
K0253.0208	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.02081	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.02082	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.02083	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.02085	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.02086	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.02087	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.0310	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.03101	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.03102	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.03103	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.03105	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.03106	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.03107	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	14
K0253.0410	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.04101	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.04102	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.04103	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.04105	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.04106	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.04107	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.0412	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.04121	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.04122	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.04123	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.04125	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.04126	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.04127	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18