

## 버섯 모양 노브 수나사

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

열가소성, 검정회색.

나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.


#### 표면 마무리:

청색 피막 처리한 스틸 또는

블랭크한 스테인레스 스틸.

 흑회색 RAL 7021	 푸어 오렌지 RAL 2004	 신호 녹색 RAL 6032	 트래픽 블루 RAL 5017
 연한 회색 RAL 7035	 신호 등 빨강 RAL 3020	 밝은 노랑 RAL 1021	

### 도면



### 품목 요약

### 수나사 버섯 모양 노브

주문 번호	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0251.04X10	스틸	검회색 RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10

# 버섯 모양 노브 수나사

## 품목 요약

주문 번호	구성품 재질	색상 묘개	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0251.041X10	스틸	오렌지 RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.042X10	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.043X10	스틸	청색 RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.045X10	스틸	연한 회색 RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.046X10	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.047X10	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.05X10	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.051X10	스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.052X10	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.053X10	스틸	청색 RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.055X10	스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.056X10	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.057X10	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.06X15	스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.061X15	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.062X15	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.063X15	스틸	청색 RAL5017	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.065X15	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.066X15	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.067X15	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.08X15	스틸	검회색 RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.081X15	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.082X15	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.083X15	스틸	청색 RAL5017	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.085X15	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.086X15	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.087X15	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.004X10	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0041X10	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0042X10	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0043X10	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0045X10	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0046X10	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0047X10	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.005X10	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0051X10	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0052X10	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0053X10	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0055X10	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0056X10	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0057X10	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.006X15	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0061X15	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0062X15	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0063X15	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0065X15	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0066X15	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0067X15	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.008X15	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0081X15	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0082X15	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0083X15	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0085X15	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0086X15	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0087X15	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15

