

플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용, B형, 직사각형

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
기본 몸체 폴리아미드.

표면 마무리:
본체, 검은색.

정보:
나사산 플러그는 튜브에 스위벨 풋과 스위벨 패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.

조립:
조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	D1	H	L	L1	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2031.4020081520	B	직사각	40	20	M8	5	24	14,5	2	40x20x1,5-2
K2031.4025081520	B	직사각	40	25	M8	5	24	14,5	2	40x25x1,5-2
K2031.4030081520	B	직사각	40	30	M8	5	24	14,5	2	40x30x1,5-2
K2031.5020081520	B	직사각	50	20	M8	5	24	14,5	2	50x20x1,5-2
K2031.5025082530	B	직사각	50	25	M8	5	24	14,5	2	50x25x1,5-2
K2031.5030081015	B	직사각	50	30	M8	5	24	14,5	2	50x30x1-1,5
K2031.5030081520	B	직사각	50	30	M8	5	24	14,5	2	50x30x1,5-2
K2031.6025081520	B	직사각	60	25	M8	5	24	14,5	2	60x25x1,5-2
K2031.6030081520	B	직사각	60	30	M8	5	24	14,5	2	60x30x1,5-2
K2031.6040081520	B	직사각	60	40	M8	5	24	14,5	2	60x40x1,5-2
K2031.4020101520	B	직사각	40	20	M10	5	24	14,5	2	40x20x1,5-2
K2031.4025101520	B	직사각	40	25	M10	5	24	14,5	2	40x25x1,5-2
K2031.4030101520	B	직사각	40	30	M10	5	24	14,5	2	40x30x1,5-2
K2031.5020101520	B	직사각	50	20	M10	5	24	14,5	2	50x20x1,5-2
K2031.5025102530	B	직사각	50	25	M10	5	24	14,5	2	50x25x1,5-2
K2031.5030101015	B	직사각	50	30	M10	5	24	14,5	2	50x30x1-1,5
K2031.5030101520	B	직사각	50	30	M10	5	24	14,5	2	50x30x1,5-2
K2031.6025101520	B	직사각	60	25	M10	5	24	14,5	2	60x25x1,5-2
K2031.6030101520	B	직사각	60	30	M10	5	24	14,5	2	60x30x1,5-2
K2031.6040101520	B	직사각	60	40	M10	5	24	14,5	2	60x40x1,5-2
K2031.4030121520	B	직사각	40	30	M12	5	24	14,5	2	40x30x1,5-2
K2031.5030121015	B	직사각	50	30	M12	5	24	14,5	2	50x30x1-1,5
K2031.5030121520	B	직사각	50	30	M12	5	24	14,5	2	50x30x1,5-2

플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용, B형, 직사각형

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	D1	H	L	L1	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2031.6030121520	B	직사각	60	30	M12	5	24	14,5	2	60x30x1,5-2
K2031.6040121520	B	직사각	60	40	M12	5	24	14,5	2	60x40x1,5-2