

돌출형 스틸 부시가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사

품목 설명/제품 이미지

VD



설명

제품 설명:

시각적 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 기준을 준수하는 파란색 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.

색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

재질:

열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수

스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 균청색 RAL 5002.

스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

돌출형 스틸 부시가 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.

이용:

- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업

온도 범위:

-20 °C ~ +100 °C

장점:

시각적 탐지 가능.


균청색 RAL 5002.

식품 처리 표준 준수 소재.

요청 시:

특수 설계 버전.

돌출형 스틸 부시가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, L형:
수나사
도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	표면 구성품	본체 색상	D	D1	D2	H	H2	H3	L
K1794.1325053172X10	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	10
K1794.1325053172X15	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	15
K1794.1325053172X20	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	20
K1794.1332063172X10	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	10
K1794.1332063172X15	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	15
K1794.1332063172X20	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	20
K1794.1332063172X25	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	25
K1794.1332063172X30	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	30
K1794.1340083172X15	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	15
K1794.1340083172X20	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	20
K1794.1340083172X25	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	25
K1794.1340083172X30	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	30
K1794.1340083172X40	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	40
K1794.1340083172X50	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	50
K1794.1350103172X20	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	20
K1794.1350103172X25	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	25
K1794.1350103172X30	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	30
K1794.1350103172X40	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	40
K1794.1350103172X50	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	50
K1794.1350103172X60	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	균청색 RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	60

돌출형 스틸 부시가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, L형:
수나사
품목 요약
