

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나사, 커버 있음, 타입 K

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 검정색, 부싱 스테인레스 스틸 1.4305.


표면 마무리:

부싱 소재.

요청 시:

회사 로고 또는 심볼과 같은 다른 색상 또는 코팅.

도면



품목 요약

주문 번호	색상 덮개	타입	D	D1	D8	H	H3	T
K0154.204	검회색 RAL 7021	K	M4	25	12	16	8	10
K0154.2045	연한 회색 RAL 7035	K	M4	25	12	16	8	10
K0154.2046	신호등 빨강 RAL 3020	K	M4	25	12	16	8	10
K0154.2047	밝은 노랑 RAL 1021	K	M4	25	12	16	8	10
K0154.205	검회색 RAL 7021	K	M5	25	12	16	8	10
K0154.2055	연한 회색 RAL 7035	K	M5	25	12	16	8	10
K0154.2056	신호등 빨강 RAL 3020	K	M5	25	12	16	8	10
K0154.2057	밝은 노랑 RAL 1021	K	M5	25	12	16	8	10
K0154.2061	검회색 RAL 7021	K	M6	25	12	16	8	10
K0154.20615	연한 회색 RAL 7035	K	M6	25	12	16	8	10
K0154.20616	신호등 빨강 RAL 3020	K	M6	25	12	16	8	10
K0154.20617	밝은 노랑 RAL 1021	K	M6	25	12	16	8	10
K0154.2051	검회색 RAL 7021	K	M5	32	14	20	10	10
K0154.20515	연한 회색 RAL 7035	K	M5	32	14	20	10	10
K0154.20516	신호등 빨강 RAL 3020	K	M5	32	14	20	10	10
K0154.20517	밝은 노랑 RAL 1021	K	M5	32	14	20	10	10
K0154.206	검회색 RAL 7021	K	M6	32	14	20	10	10
K0154.2065	연한 회색 RAL 7035	K	M6	32	14	20	10	10
K0154.2066	신호등 빨강 RAL 3020	K	M6	32	14	20	10	10

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나사, 커버 있음, 타입 K
품목 요약

주문 번호	색상 덮개	타입	D	D1	D8	H	H3	T
K0154.2067	밝은 노랑 RAL 1021	K	M6	32	14	20	10	10
K0154.208	검회색 RAL 7021	K	M8	40	18	25	13	14
K0154.2085	연한 회색 RAL 7035	K	M8	40	18	25	13	14
K0154.2086	신호등 빨강 RAL 3020	K	M8	40	18	25	13	14
K0154.2087	밝은 노랑 RAL 1021	K	M8	40	18	25	13	14
K0154.2101	검회색 RAL 7021	K	M10	40	18	25	13	14
K0154.21015	연한 회색 RAL 7035	K	M10	40	18	25	13	14
K0154.21016	신호등 빨강 RAL 3020	K	M10	40	18	25	13	14
K0154.21017	밝은 노랑 RAL 1021	K	M10	40	18	25	13	14
K0154.2081	검회색 RAL 7021	K	M8	50	22	32	17	14
K0154.20815	연한 회색 RAL 7035	K	M8	50	22	32	17	14
K0154.20816	신호등 빨강 RAL 3020	K	M8	50	22	32	17	14
K0154.20817	밝은 노랑 RAL 1021	K	M8	50	22	32	17	14
K0154.210	검회색 RAL 7021	K	M10	50	22	32	17	14
K0154.2105	연한 회색 RAL 7035	K	M10	50	22	32	17	14
K0154.2106	신호등 빨강 RAL 3020	K	M10	50	22	32	17	14
K0154.2107	밝은 노랑 RAL 1021	K	M10	50	22	32	17	14
K0154.2121	검회색 RAL 7021	K	M12	50	22	32	17	18
K0154.21215	연한 회색 RAL 7035	K	M12	50	22	32	17	18
K0154.21216	신호등 빨강 RAL 3020	K	M12	50	22	32	17	18
K0154.21217	밝은 노랑 RAL 1021	K	M12	50	22	32	17	18
K0154.2102	검회색 RAL 7021	K	M10	63	26	40	21	14
K0154.21025	연한 회색 RAL 7035	K	M10	63	26	40	21	14
K0154.21026	신호등 빨강 RAL 3020	K	M10	63	26	40	21	14
K0154.21027	밝은 노랑 RAL 1021	K	M10	63	26	40	21	14
K0154.212	검회색 RAL 7021	K	M12	63	26	40	21	18
K0154.2125	연한 회색 RAL 7035	K	M12	63	26	40	21	18
K0154.2126	신호등 빨강 RAL 3020	K	M12	63	26	40	21	18
K0154.2127	밝은 노랑 RAL 1021	K	M12	63	26	40	21	18
K0154.216	검회색 RAL 7021	K	M16	63	26	40	21	18
K0154.2165	연한 회색 RAL 7035	K	M16	63	26	40	21	18
K0154.2166	신호등 빨강 RAL 3020	K	M16	63	26	40	21	18
K0154.2167	밝은 노랑 RAL 1021	K	M16	63	26	40	21	18