

## 클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리 - inch 품목 설명/제품 이미지

### INCH Parts



### 설명

#### 재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 소재.

스틸 부품, 경도 등급 5.8.

#### 표면 마무리:

검정 산화 스틸 부품.

#### 요청 시:

기타 암나사 및 특수 설계 버전.

다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.


## K0269 inch



클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리 - inch  
품목 설명/제품 이미지



클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리 - inch  
도면



## 품목 요약

클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리

| 주문 번호       | 본체 색상           | 본체 재질 | 크기 | X       | T  | D    | D1 | D2   | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | A  | A1 | B   | 톱니 수 |
|-------------|-----------------|-------|----|---------|----|------|----|------|------|-----|------|------|------|----|----|-----|------|
| K0269.1AE1  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 1  | 8-32    | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1AE2  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 1  | 8-32    | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1AE16 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 1  | 8-32    | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1AE84 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 1  | 8-32    | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1AE86 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 1  | 8-32    | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1AE87 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 1  | 8-32    | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A01  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 1  | 10-24   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A02  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 1  | 10-24   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A016 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 1  | 10-24   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A084 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 1  | 10-24   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A086 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 1  | 10-24   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A087 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 1  | 10-24   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A11  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 1  | 10-32   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A12  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 1  | 10-32   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A116 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 1  | 10-32   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 1  | 10-32   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A186 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 1  | 10-32   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A187 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 1  | 10-32   | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A21  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 1  | 1/4-20  | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A22  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 1  | 1/4-20  | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A216 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 1  | 1/4-20  | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A284 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 1  | 1/4-20  | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A286 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 1  | 1/4-20  | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.1A287 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 1  | 1/4-20  | 9  | 10   | 13 | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16   |
| K0269.2A21  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 2  | 1/4-20  | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20   |
| K0269.2A22  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 2  | 1/4-20  | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20   |
| K0269.2A216 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 2  | 1/4-20  | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20   |
| K0269.2A284 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 2  | 1/4-20  | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20   |
| K0269.2A286 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 2  | 1/4-20  | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20   |
| K0269.2A287 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 2  | 1/4-20  | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20   |
| K0269.2A31  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 2  | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20   |

# 클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리 - inch

품목 요약

| 주문 번호       | 본체 색상           | 본체 재질 | 크기 | X       | T  | D    | D1   | D2   | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | A   | A1   | B    | 톱니 수 |
|-------------|-----------------|-------|----|---------|----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|
| K0269.2A32  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 2  | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18   | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65  | 75   | 9,5  | 20   |
| K0269.2A316 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 2  | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18   | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65  | 75   | 9,5  | 20   |
| K0269.2A384 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 2  | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18   | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65  | 75   | 9,5  | 20   |
| K0269.2A386 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 2  | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18   | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65  | 75   | 9,5  | 20   |
| K0269.2A387 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 2  | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18   | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65  | 75   | 9,5  | 20   |
| K0269.3A31  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 3  | 5/16-18 | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A32  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 3  | 5/16-18 | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A316 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 3  | 5/16-18 | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A384 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 3  | 5/16-18 | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A386 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 3  | 5/16-18 | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A387 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 3  | 5/16-18 | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A41  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 3  | 3/8-16  | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A42  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 3  | 3/8-16  | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A416 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 3  | 3/8-16  | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A484 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 3  | 3/8-16  | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A486 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 3  | 3/8-16  | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.3A487 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 3  | 3/8-16  | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22   |
| K0269.4A41  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 4  | 3/8-16  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A42  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 4  | 3/8-16  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A416 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 4  | 3/8-16  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A484 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 4  | 3/8-16  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A486 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 4  | 3/8-16  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A487 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 4  | 3/8-16  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A51  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 4  | 1/2-13  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A52  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 4  | 1/2-13  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A516 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 4  | 1/2-13  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A584 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 4  | 1/2-13  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A586 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 4  | 1/2-13  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.4A587 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 4  | 1/2-13  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24   |
| K0269.5A51  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 5  | 1/2-13  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A52  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 5  | 1/2-13  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A516 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 5  | 1/2-13  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A584 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 5  | 1/2-13  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A586 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 5  | 1/2-13  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A587 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 5  | 1/2-13  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A61  | 검회색 RAL 7021    | 플라스틱  | 5  | 5/8-11  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A62  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱  | 5  | 5/8-11  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A616 | 밝은 노랑 RAL 1021  | 플라스틱  | 5  | 5/8-11  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A684 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 플라스틱  | 5  | 5/8-11  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A686 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 플라스틱  | 5  | 5/8-11  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |
| K0269.5A687 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 플라스틱  | 5  | 5/8-11  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26   |