

암나사 그립 볼 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH Parts



설명

재질:


열가소성, 검정회색.

부시, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:

청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
K0253.1A2	스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
K0253.1A25	스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
K0253.1A26	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
K0253.1A27	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
K0253.2A3	스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.2A35	스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.2A36	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.2A37	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14

암나사 그립 볼 - inch

품목 요약

주문 번호	구성품 재질	색상 묘개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
K0253.3A4	스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
K0253.3A45	스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
K0253.3A46	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
K0253.3A47	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
K0253.4A4	스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.4A45	스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.4A46	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.4A47	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.4A5	스틸	검회색 RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.4A55	스틸	연한 회색 RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.4A56	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.4A57	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.01A2	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
K0253.01A25	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
K0253.01A26	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
K0253.01A27	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
K0253.02A3	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.02A35	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.02A36	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.02A37	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
K0253.03A4	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
K0253.03A45	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
K0253.03A46	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
K0253.03A47	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
K0253.04A4	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.04A45	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.04A46	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.04A47	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
K0253.04A5	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.04A55	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.04A56	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
K0253.04A57	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18