

# 가이드 롤러, 플라스틱, 볼록형, 볼트 있음 또는 없음, 스테인리스 스틸, B형

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

휠 트레드, 폴리아세탈(POM).  
베어링 및 볼트, 스테인리스 스틸.

### 표면 마무리:

휠 트레드, 흰색.

### 정보:

휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다.


POM 휠 트레드의 장점은 구를 때 저소음입니다.

가이드 롤러는 충격이나 축 방향 하중에는 적합하지 않습니다.  
방사 방향 하중은 300분 동안 100만번 회전의 테스트를 하였습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.

### 기술 데이터:

작동 온도는 최대 105°C 까지 가능합니다.

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호             | B | D  | D1 | D2 | D3   | 타입 | 형태 타입 | 스핀들     | L  | L1  | R | 반경 방향 부하 N | SW |
|-------------------|---|----|----|----|------|----|-------|---------|----|-----|---|------------|----|
| K2371.10200605X08 | 6 | 20 | 6  | M5 | 8    | B  | 볼트 있음 | 696-HZZ | 8  | 1   | 5 | 98         | 3  |
| K2371.10200606X08 | 6 | 20 | 6  | M6 | 8    | B  | 볼트 있음 | 696-HZZ | 8  | 1   | 5 | 98         | 3  |
| K2371.10250605X08 | 6 | 25 | 6  | M5 | 8    | B  | 볼트 있음 | 696-HZZ | 8  | 1   | 5 | 98         | 3  |
| K2371.10250606X08 | 6 | 25 | 6  | M6 | 8    | B  | 볼트 있음 | 696-HZZ | 8  | 1   | 5 | 98         | 3  |
| K2371.10300905X08 | 9 | 30 | 8  | M5 | 10   | B  | 볼트 있음 | 608-HZZ | 8  | 0,5 | 5 | 196        | 4  |
| K2371.10300906X08 | 9 | 30 | 8  | M6 | 10,2 | B  | 볼트 있음 | 608-HZZ | 8  | 1   | 5 | 196        | 5  |
| K2371.10300906X12 | 9 | 30 | 8  | M6 | 10,2 | B  | 볼트 있음 | 608-HZZ | 12 | 0,5 | 5 | 196        | 5  |
| K2371.10350905X08 | 9 | 35 | 8  | M5 | 10   | B  | 볼트 있음 | 608-HZZ | 8  | 0,5 | 5 | 196        | 4  |
| K2371.10350906X08 | 9 | 35 | 8  | M6 | 10,2 | B  | 볼트 있음 | 608-HZZ | 8  | 1   | 5 | 196        | 5  |
| K2371.10350906X12 | 9 | 35 | 8  | M6 | 10,2 | B  | 볼트 있음 | 608-HZZ | 12 | 0,5 | 5 | 196        | 5  |

가이드 롤러, 플라스틱, 볼록형, 볼트 있음 또는 없음, 스테인리스  
스틸, B형  
품목 요약

---