


## 버섯 모양 노브 암나사 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH  
Parts



### 설명

#### 재질:

열가소성, 검정회색.

부시, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸.

#### 표면 마무리:


청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

## 버섯 모양 노브 암나사 - inch

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

### 암나사 버섯 모양 노브

주문 번호	구성품 재질	색상 뎀개	D	D1	D2	D3	H	H1	T
K0251.AE	스틸	검회색 RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.AE5	스틸	연한 회색 RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.AE6	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.AE7	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A1	스틸	검회색 RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A15	스틸	연한 회색 RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A16	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A17	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A2	스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.A25	스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.A26	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.A27	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.A3	스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	14

## 버섯 모양 노브 암나사 - inch

### 품목 요약

주문 번호	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	T
K0251.A35	스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.A36	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.A37	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.OAE	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OAE5	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OAE6	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OAE7	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OA1	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OA15	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OA16	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OA17	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OA2	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.OA25	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.OA26	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.OA27	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.OA3	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.OA35	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.OA36	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.OA37	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	14