


회전 그립은 자주 배전반과 하우징의 문과 덮개를 안전하게 잠그기 위해 사용되는 특별한 조작 부품입니다. 이 그립은 배전반을 여닫기 위해 실질적이고 효과적인 가능성을 제공합니다. 그리고 동시에 더 안전성과 사용자 친화성을 보장합니다. 회전 레버의 전형적인 구조는 간단한 회전운동으로 작동하는 회전식 그립 레버로 이루어집니다. 회전운동을 통해 잠금장치는 문을 잠그거나 열수 있도록 작동합니다. 회전 그립은 각각의 적용의 요청에 따라 다양한 버전을 제공합니다. Kipp 프로그램은 구멍거리 105 mm와 130 mm의 8 가지 회전 그립 및 구멍거리 50 mm의 사각형 조립구멍용 회전 그립을 포함됩니다.

이들은 기계적 하중과 환경적 영향에 대해 높은 내구성을 보장하기 위해 플라스틱 제품을 제공합니다. 높은 안전성을 요하는 곳의 사용을 위해 무단접근을 방지할 수 있는 잠금 실린더가 있는 회전 그립을 제공합니다. 잠금 실린더는 따로 주문할 수 있으며 회전 그립에 조립할 수 있습니다. 회전 그립의 실제적인 장점은 배전반을 빠르고 안전하게 열고 닫을 수 있는 간단한 조작입니다. 또한 자주 조립이 간단하고 다양한 배전반에 적용할 수 있습니다. 종합적으로 회전 그립은 산업용과 상업용 배전반을 확실하게 잠그기 위한 기능적이고 안전한 해결책입니다. Kipp 제품은 한번 또는 두번 그리고 세번 문을 안전하게 잠글 수 있도록 고객에게 제공합니다.

1 점식 잠금 장치는 문이나 뚜껑 또는 다른 움직이는 부품들을 단 한점에서 레버의 작동으로 안전하고 확실하게 잠글 수 있는 기계적 장치입니다. 2 점식 잠금 장치는 두 점에서 잠그고 3 점식 잠금 장치는 세 점에서 잠급니다.

잠금쇠 시스템, 구멍거리 105 / 130



- 1) K2268 회전 레버, 플라스틱, 프로필 실린더용
- 2) K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용
- 3) 텅, 회전식 래치용
 - K0519
 - K1114
 - K2244
- 4) K2271 어댑터, 스틸, 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용
- 5) K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용
- 6) K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용
- 7) K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용
- 8) K2276 스톱퍼, 플라스틱, 원형 로드용
- 9) 문
- 10) 배전반

1점식 잠금 장치

예:

- 1) K2268 회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용
- 2) K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용
- 3) 텅, 회전식 래치용 K1114

2점식 잠금 장치

예:


- 1) K2268 회전 레버, 플라스틱, 프로필 실린더용
- 2) K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용
- 4) K2271 어댑터, 스틸, 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용
- 5) K2274 원형 로드 스틸, 화전 레버용
- 6) K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용
- 7) K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용
- 8) K2276 스톱퍼, 플라스틱, 원형 로드용

3점식 잠금 장치

예:

- 1) K2268 회전 레버, 플라스틱, 프로필 실린더용
- 2) K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용
- 3) 텅, 회전식 래치용 K1114
- 4) K2271 어댑터, 스틸, 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용
- 5) K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용
- 6) K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용
- 7) K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용
- 8) K2276 스톱퍼, 플라스틱, 원형 로드용

잠금쇠 시스템, 구멍거리 50x50x50



- 1) K2269 회전 레버, 플라스틱
- 2) K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용
- 3) 텅, 회전식 래치용
-K0519
-K1114
-K2244
- 4) K2271 어댑터, 스틸, 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용
- 5) K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용
- 6) K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용
- 7) K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용
- 8) K2280 가이드, 플라스틱, 판형 로드용
- 9) K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용
- 10) K2272 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연
- 11) K2273 소켓, 텅용, 아연
- 12) K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용
- 13) 문
- 14) 배전반

1점식 잠금 장치

예:

- 1) K2269 회전 레버, 플라스틱
- 2) K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용
- 3) 텅, 회전식 래치용
 - K0519
 - K1114
 - K2244
- 10) K2272 어댑터 텅용, 플라스틱 또는 아연
- 11) K2273 소켓, 텅용, 아연

2점식 잠금 장치

예:

- 1) K2269 회전 레버, 플라스틱
- 2) K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용
- 12) K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용
- 5) K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용
- 6) K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용
- 7) K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용
- 8) K2280 가이드, 플라스틱, 판형 로드용
- 9) K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용

3점식 잠금 장치

예:

- 1) K2269 회전 레버, 플라스틱
- 2) K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용
- 12) K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용
- 5) K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용
- 6) K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용
- 7) K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용
- 8) K2280 가이드, 플라스틱, 판형 로드용
- 9) K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용

또는

- 1) K2269 회전 레버, 플라스틱
- 2) K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용
- 10) K2272 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연
- 11) K2273 소켓, 텅용, 아연
- 5) K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용
- 6) K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용
- 7) K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용
- 8) K2280 가이드, 플라스틱, 판형 로드용
- 9) K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용