


T 슬롯용 5축 클램핑 시스템

품목 설명/제품 이미지



설명

정보:

T 슬롯이 있는 기계 테이블에 조립하기 위한 5축 클램프 클램핑 시스템은 단 8mm 클램핑 깊이에서 모서리 장애 없는 5면 작업을 가능하게 해줍니다. 이 클램핑 시스템으로 클램핑 너비 22–236mm가 가능하고 옵션으로 구입할 수 있는 연결 샤프트 K0947를 사용하여 원하는 대로 마음껏 확장할 수 있습니다. 공작물 받침 바로 아래에 피드 샤프트를 설치하면 클램핑력이 최대 42kN까지 공작물에 작용하고, 이 클램핑력은 굽힘을 통해 손실되지 않습니다. 4mm 나이프 에지 실이 있는 클램핑 핀을 사용하면 선행 경향성 없는 형상 결합 클램핑이 보장됩니다.


클램프를 슬롯 테이블에 고정할 때 고정 키트 K0951를 사용할 것을 권장합니다.

클램프 세트에는 각각 1개의 확장 샤프트 $L = 60\text{mm}$ 그리고 $L = 120\text{mm}$ 가 포함되어 있습니다.


* 클램핑 높이는 어댑터 높임 장치 K0941과 부착 스트립 K0942로 확장할 수 있습니다.

T 슬롯용 5축 클램핑 시스템

도면



장력 5 축 클램프



품목 요약

T 슬롯용 5축 클램핑 시스템

주문 번호	다음에 적합	A	A1	B	D	H	클램핑력 max. kN	무게 kg
K0940.063175	슬롯 간격 63 - 126	63	126	158	12,5	175 *	42	21.32

T 슬롯용 5축 클램핑 시스템

품목 요약
