

## 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함 - inch 품목 설명/제품 이미지

INCH  
Parts



# KIPPLock

### 설명

#### 재질:

슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).  
스러스트 핀.  
스프링.

스레드 잠금 나일론.

#### 표면 마무리:


광택 처리. 경화 압축 핀.

#### 도면 설명:


L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착

### 도면



Installation tool



## 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함 - inch 품목 요약

### 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

주문 번호	스프링력	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm	주문 번호 조립 키
K0329.A1	스탠다드	10-32	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	5	17	0,12	0,08	K0317.905
K0329.A2	스탠다드	1/4-20	2,7	2,5	20	7	1	1	2	6	17	0,45	0,22	K0317.906
K0329.AJ	스탠다드	1/4-28	2,7	2,5	20	7	1	1	2	6	17	0,45	0,22	K0317.906
K0329.A3	스탠다드	5/16-18	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	7	29	1,05	0,37	K0317.908
K0329.A4	스탠다드	3/8-16	4	3	22	9	1,4	1,6	3	8	31	1,3	0,6	K0317.910
K0329.A5	스탠다드	1/2-13	6	4	28	10	2	2	4	10	47	2	1,3	K0317.912
K0329.A6	스탠다드	5/8-11	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	45	100	3,9	3	K0317.916