


클램프

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
경화 검정 산화 처리.

정보:

사용하기 편리한 이 low profile 클램프는 구조가 납작하므로 대부분 크기의 작업물 치수 가공에 적합합니다. 경화 처리된 조는 빼기효과가 있어서 동시에 앞쪽과 뒤쪽으로 클램핑합니다.


크리핑 파워 F와 F1은 고정 나사의 최대 조임 토크를 최적으로 설계하고 활용함으로써 얻을 수 있습니다.

한쌍 단위로 공급됩니다.

공급 내역:

- low profile 클램프 2개.
- 고정 나사 4개 DIN EN ISO 4762-10.9.
- T-슬롯용 너트 4개 DIN 508.
- 육각 키 2개 ISO 2936.

도면



품목 요약

엣지 클램프

주문 번호	슬롯 너비	L	L1	L2	L3	B	B1	H	H1	D	F kN	F1 kN	조임 토크 Nm	포장 유형
K1229.122	12	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M10	16	0,6	15	1 개 = 1 쌍
K1229.142	14	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M12	22	0,9	18	1 개 = 1 쌍
K1229.162	16	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M12	22	0,9	18	1 개 = 1 쌍
K1229.1612	16	100	46	34	4	60	50	25	3	M14	32	1,2	25	1 개 = 1 쌍
K1229.182	18	100	46	34	4	60	50	25	3	M16	36	1,4	36	1 개 = 1 쌍
K1229.202	20	100	46	34	4	60	50	25	3	M16	36	1,4	36	1 개 = 1 쌍
K1229.222	22	140	65	50	5	95	78	30	4	M20	36	1,4	45	1 개 = 1 쌍
K1229.242	24	140	65	50	5	95	78	30	4	M20	36	1,4	45	1 개 = 1 쌍
K1229.282	28	140	65	50	5	95	78	30	4	M24	40	1,6	55	1 개 = 1 쌍

