


폼 클램프

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징과 클램핑 링, 단강 1.0503 .

피팅 나사, 단강 1.7220.

콜릿, 알루미늄 3.4365.

표면 마무리:

하우징, 로케이팅 볼트 및 클램핑 링 검정 산화 처리

콜릿 청색 산화 처리


정보:

클램핑 링 없이, 혹은 공작물을 삽입하지 않고 클램핑 나사를 작동시키지 마십시오.

측면 클램핑 나사로 공작물을 주변에서 클램핑합니다.

콜릿은 공작물의 다양한 윤곽선에 맞춰 작업하여 조정할수 있습니다. 작업 센터, 밀링 센터 및 5축 머신등에서 공작물을 작업할 경우 이상적인 클램핑 부품

도면



품목 요약

폼 클램프

주문 번호	B	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	E	E1	H	H1	H2	H3	H4	H5	T	T1	T2	T3	S	장력 N	조임 토크 max. Nm	주문 번호 콜릿
K0934.065057	8	65	70	28	19	6	42	M8x15	18	M4	M6	15	26	59,5	12	39	34,5	47	25	10	5	6	13	4	4000	60	K0934.065025
K0934.090072	10	90	95	42	23	8	60	M10x20	22	M5	M8	17	36	72,5	14	46	38,5	57	28	15	7	8	15	6	6000	100	K0934.090034

