

## 퀵 클램프 수직형 앵글 풋, 풀 홀딩 암

품목 설명/제품 이미지



### 설명

**재질:**  
스틸.

**표면 마무리:**  
아연 도금, 피막 처리. 플라스틱 그립, 내유성


**정보:**  
고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운 위치를 정하거나 또는 스톱퍼 핀을 분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음. 스프링 클램프 용접 가능.

**액세서리:**  
K0100  
K0101  
K0102  
K0103  
K0106

**도면 설명:**  
1) 위치 1

퀵 클램프 수직형 앵글 풋, 풀 홀딩 암

도면



품목 요약

앵글 풋 및 풀 홀딩 암 장착 수직형 퀵 클램프

주문 번호	핀 위치1 홀딩암의 개구 각도	스토퍼 없음 홀딩암의 개구 각도	핀 위치1 그립의 개구 각도	개구 각도 그립 스토퍼 없음	적합한 플라스틱 그립
K0064.0300	105°	160°	65°	90°	K0100.28

주문 번호	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	C3	D	D1	E	H	L	L1	L2	M=클램핑 스펀들	손 힘	홀딩력	홀딩력	클램핑력	클램핑력
																			FH	F1	F2	F3	F4
K0064.0300	35	51	8	16	35	51	6	82	19	17,5	6,8	8,3	24	235	143	92	51	M8x60	130	2000	3700	900	1850

