

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 삼각 래치(최대 6500N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

아연 도금, 청색 피막처리

스테인레스 스틸, 블랭크.

정보:

조절형 패스너는 산업 응용 분야에서 안전한 잠금 장치로 사용됨. 이는 사점 초과를 통해 진동을 방지함.

클램프에 후크 클램프를 고정한 후, 그립 부분을 조여 연결할 부분을 최대 15mm까지 끌어당길 수 있음. 허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스프링(M8)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있음.

패스너는 조이거나 리벳팅함. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 나사를 사용하는 것이 좋습니다.

패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.

클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음.


요청 시:

로킹 루프 장착 잠금 가능형.

액세서리:

후크 K0051.

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 삼각 래치(최대 6500N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임
도면



품목 요약

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 삼각 래치(최대 6500N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임

주문 번호	본체 재질	타입	H	L	홀딩력 F1 N
K0051.1611451	스틸	A	21	145	6500
K0051.1611681	스틸	A	36	168	6500
K0051.1611452	스테인레스 스틸	A	21	145	6500
K0051.1611682	스테인레스 스틸	A	36	168	6500