


플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명


표면 마무리:
스틸 부품 검정색.

요청 시:
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사

도면



품목 요약

수나사 스테인레스 스틸 플랫 텐션 레버

주문 번호	타입	X	A=그립 길이	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수	L
K0129.1081X30	0°	M8	102	-	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-	26	30
K0129.1081X40	0°	M8	102	-	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-	26	40
K0129.1081X50	0°	M8	102	-	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-	26	50
K0129.2101X30	0°	M10	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	30
K0129.2101X40	0°	M10	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	40
K0129.2101X50	0°	M10	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	50
K0129.2101X60	0°	M10	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	60
K0129.2121X30	0°	M12	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	30
K0129.2121X40	0°	M12	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	40
K0129.2121X50	0°	M12	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	50
K0129.2121X60	0°	M12	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	60
K0129.3161X40	0°	M16	148	-	23	45	37	14	28	2	17	33	-	36	40
K0129.3161X50	0°	M16	148	-	23	45	37	14	28	2	17	33	-	36	50
K0129.3161X60	0°	M16	148	-	23	45	37	14	28	2	17	33	-	36	60
K0129.1082X30	15°	M8	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26	30
K0129.1082X40	15°	M8	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26	40
K0129.1082X50	15°	M8	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26	50
K0129.2102X30	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	30
K0129.2102X40	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	40
K0129.2102X50	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	50
K0129.2102X60	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	60
K0129.2122X30	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	30
K0129.2122X40	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	40
K0129.2122X50	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	50
K0129.2122X60	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	60

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	X	A=그립 길이	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수	L
K0129.3162X40	15°	M16	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36	40
K0129.3162X50	15°	M16	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36	50
K0129.3162X60	15°	M16	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36	60