

마그네트(플랫 그립퍼) 하드페라이트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스틸.
 마그네트 코어, 하드 페라이트.

표면 마무리:

하우징, 아연 도금.

정보:

나사 부싱 없는 플랫 그립퍼, 차폐 시스템.
 자기 플랫은 로케이팅 홀에서 눌러지거나
 접촉됨.

D 80 버전에서는 조립 자기 소재의 접촉
 표면에서 미세 균열은 제조 기술상 피할 수
 없음. 이는 기능을 결코 손상시키지는 않음.


온도 범위:

max. 200 °C.

도면 설명:

1) 접촉 표면

도면



품목 요약

마그네트(플랫 그립퍼), 하드 페라이트

주문 번호	D	H	접착력 N
K0548.01	10 ±0,15	4,5	4
K0548.02	13 ±0,15	4,5	10
K0548.03	16 ±0,15	4,5	18
K0548.04	20 ±0,15	6	30
K0548.05	25 ±0,15	7	40
K0548.06	32 ±0,20	7	80
K0548.07	40 ±0,20	8	125
K0548.08	50 ±0,20	10	220
K0548.09	63 ±0,20	14	350
K0548.10	80 ±0,25	18	600

마그네트(플랫 그립퍼) 하드페라이트

품목 요약
