

퀵 클램프 수직형 수평발 및 폴 홀딩 암

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금, 피막 처리. 플라스틱 그립, 내유성

정보:
고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운 위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을 분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음. 스프링 클램프 용접 가능.

액세서리:


K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

도면 설명:

- 1) 스토퍼 핀 위치 1
- 2) 스토퍼 핀 위치 2

퀵 클램프 수직형 수평발 및 풀 홀딩 암

도면



품목 요약

수평발 및 풀 홀딩 암 장착 수직형 퀵 클램프

주문 번호	핀 위치1 홀딩암의 개구 각도	핀 위치2 홀딩암의 개구 각도	스토퍼 없음 홀딩암의 개구 각도	핀 위치1 그립의 개구 각도	핀 위치2 그립의 개구 각도	개구 각도 그립 스토퍼 없음	주문 번호, 앵글 브래킷	적합한 플라스틱 그립
K0061.0250	95°	125°	160°	70°	85°	100°	K0098.04	K0100.28
K0061.0300	105°	-	160°	65°	-	90°	-	K0100.28
K0061.0350	90°	120°	180°	70°	80°	110°	K0098.06	K0100.30
K0061.0450	90°	125°	180°	70°	85°	110°	K0098.06	K0100.34
K0061.0550	90°	120°	180°	65°	80°	110°	-	K0100.35

퀵 클램프 수직형 수평발 및 폴 홀딩 암

품목 요약

주문 번호	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	C3	D	D1	E	H	L	L1	M=클램핑 스펜들	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K0061.0250	19	35	8	-	32	47	6	31	17,5	17,5	7,1	8,3	24	175	112	77	M8x60	190	1000	2800	900	1700
K0061.0300	25	43	9	19	34,5	52	6	34	19	17,5	8	8,3	24	186	143	100	M8x60	130	2000	3700	900	1850
K0061.0350	32	50	9	-	45	64	8	42	22	22	8,3	10,3	30	220	149	99	M10x80	230	2200	4500	1400	3000
K0061.0450	32	53	10	-	45	64	10	51	25	26	8,7	12,3	32	228	180	127	M12x100	260	3200	7000	1400	3000
K0061.0550	51	76	12,5	-	70	95	10	84	32	32	12,3	16,3	35	312	236	160	M16x150	290	3000	8000	1800	3900