

원형 마그네트(바 마그네트) AlNiCo, 피팅 공차 무

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스틸.
마그네트 코어 AlNiCo.

표면 마무리:

하우징, 아연 도금.

정보:

차폐 시스템. 피팅 오차 없는 직경 "D". 누르거나 줄이거나 접착하여 고정할 수 있음.
접착력 감소 없이 원통형 마그네트를 "H1" 크기만큼 짧게 할 수 있음.


온도 범위:

max. 450 °C.

도면 설명:

1) 접착 표면

도면



품목 요약

원형 마그네트(바 마그네트), AlNiCo, 피팅 공차 무

주문 번호	D	H	H1	접착력 N
K0546.01	6	20	12	1,5
K0546.02	8	20	11	3,5
K0546.03	10	20	10	7
K0546.04	13	20	9	10
K0546.05	16	20	5	18

원형 마그네트(바 마그네트) AlNiCo, 피팅 공차 무

품목 요약

주문 번호	D	H	H1	접착력 N
K0546.06	20	25	6	42
K0546.07	25	35	10	96
K0546.08	32	40	8	180
K0546.09	40	50	10	240