


수나사가 있는 마그네트, 하드 페라이트, A 타입

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스틸.
마그네트 코어, 하드 페라이트.

표면 마무리:

하우징, 아연 도금.

정보:

나사 있는 플랫 그리퍼, 보호 시스템.

D 80, D 100 및 D 125 버전에서는 조립 자기 소재의 접착 표면에서 미세 균열은 제조 기술상 피할 수 없음. 이는 기능을 결코 손상시키지는 않음.


온도 범위:

max. 200 °C.

도면 설명:

1) 접착 표면

도면



품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | D | D2 | L | H | H1 | 접착력 N |
|----------|----|----------|----|---|-----|------|-------|
| K0549.21 | A | 10 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 4 |
| K0549.22 | A | 13 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 10 |
| K0549.23 | A | 16 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 18 |
| K0549.24 | A | 20 ±0,15 | M3 | 7 | 6 | 13 | 30 |
| K0549.25 | A | 25 ±0,15 | M4 | 8 | 7 | 15 | 40 |
| K0549.26 | A | 32 ±0,20 | M4 | 8 | 7 | 15 | 80 |