


텐션 레버 스테인리스 스틸 암나사

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

스테인레스 스틸 부품 1.4305.

플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:

스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리

볼 노브, 광택 처리.

요청 시:


기타 암나사 및 특수 설계 버전.

다른 위치에서의 요구 치수 "H1" "A"에

대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

텐션 레버 스테인리스 스틸 암나사

도면



품목 요약

스테인리스 스틸 암나사 텐션 레버

주문 번호	타입	X	T	A	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0109.1082	0°	M8	14	92	-	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	22
K0109.1102	0°	M10	14	92	-	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	22
K0109.2102	0°	M10	17	111	-	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-	57,5	24
K0109.2122	0°	M12	17	111	-	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-	57,5	24
K0109.3122	0°	M12	23	134,5	-	23	33	32	13	58	6	47	-	65	26
K0109.3162	0°	M16	23	134,5	-	23	33	32	13	58	6	47	-	65	26
K0109.4162	0°	M16	27	134	-	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-	76,5	36
K0109.4202	0°	M20	27	134	-	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-	76,5	36
K0109.1081	20°	M8	14	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1101	20°	M10	14	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.2101	20°	M10	17	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0109.2121	20°	M12	17	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0109.3121	20°	M12	23	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3161	20°	M16	23	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.4161	20°	M16	27	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4201	20°	M20	27	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36

