

나사 부쉬가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB, 고무 보호캡

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스틸.

마그네트 코어 NdFeB (Neodym).

고무 보호캡, 합성 고무.

표면 마무리:

하우징, 아연 도금.

고무 보호캡, 검정색.

정보:

나사 부싱 플랫 그리퍼, 차폐 시스템.

민감 표면 보호를 위한 고무 보호캡 장착.

고무 보호캡으로 인해 마찰 계수가 높아져서 높은 측면 마찰력을 구현할 수 있음.


온도 범위:

max. 60 °C.

도면 설명:

- 1) 접착 표면
- 2) 솔레노이드
- 3) 고무

도면



품목 요약

나사슬리브가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), NdFeB로 제작되었으며, 고무 보호캡 있음

주문 번호	D	D1	D2	H	H1	T	접착력 N
K0563.01	12	8	M4	7	14,8	6	10
K0563.07	18	8	M4	6	11,5	6	37
K0563.02	22	8	M4	6	11,5	6	50
K0563.03	31	8	M4	6	11,5	5	75
K0563.04	43	8	M4	6	10,5	5	85
K0563.05	66	10	M5	8,2	15	8	180
K0563.06	88	12	M8	8,2	17	11	420

나사 부쉬가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB, 고무 보호캡

품목 요약
