

## 로케이팅 홀 클램프

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

단강 하우징,  
패삭강 텐션 너트 및 클램핑 볼트  
케이스 경화처리.

##### 표면 마무리:

검정 산화.  
추가 비용으로 매트 또는 고광택  
크롬 버전도 공급 가능함.

##### 정보:

클램핑 볼트 A (래치) 표준 버전:

이동 구간이 긴 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그림을 180° 전환해야 합니다.

클램핑 볼트 B 특수 버전:

이동 구간이 짧은 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그림이 전환되지 않습니다. 다음 슬롯에 삽입하기 위해 이를 잡아 당겨야 합니다.


DIN 6885 Bl. 1에 따른 페더 키 홈이 있는 로케이팅 홀 Ø H7의 래치 레버

##### 요청 시:

기타 압나사, 로케이팅 홀 및 사각 소켓.  
다른 길이의 치수 "A"에 대해서는 추가  
비용으로 공급 가능함.  
특수 버전: 클램핑 볼트 B.

## 로케이팅 홀 클램프

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호     | 고정 방법  | 크기 | X  | A=그립 길이 | A2  | D  | D1 | D2 | D3 | D4 | H  | H1  | H2   | H3 | 잠금 슬롯 수 |
|-----------|--------|----|----|---------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|---------|
| K0128.412 | 천공슬롯 유 | 1  | 12 | 150     | 48  | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3  | 7       |
| K0128.414 | 천공슬롯 유 | 2  | 14 | 180     | 54  | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6   | 19   | 4  | 8       |
| K0128.415 | 천공슬롯 유 | 2  | 15 | 180     | 54  | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6   | 19   | 4  | 8       |
| K0128.416 | 천공슬롯 유 | 2  | 16 | 180     | 54  | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6   | 19   | 4  | 8       |
| K0128.418 | 천공슬롯 유 | 3  | 18 | 230     | 70  | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6   | 21   | 4  | 8       |
| K0128.420 | 천공슬롯 유 | 3  | 20 | 230     | 70  | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6   | 21   | 4  | 8       |
| K0128.422 | 천공슬롯 유 | 4  | 22 | 300     | 80  | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6   | 23,5 | 4  | 9       |
| K0128.425 | 천공슬롯 유 | 4  | 25 | 300     | 80  | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6   | 23,5 | 4  | 9       |
| K0128.427 | 천공슬롯 유 | 4  | 27 | 300     | 80  | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6   | 23,5 | 4  | 9       |
| K0128.430 | 천공슬롯 유 | 5  | 30 | 400     | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5  | 11      |
| K0128.436 | 천공슬롯 유 | 5  | 36 | 400     | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5  | 11      |