

텐션 레버 암나사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.


표면 마무리:

미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색

요청 시:

기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1" "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면



품목 요약

암나사 텐션 레버

텐션 레버 암나사

품목 요약

주문 번호	타입	X	T	A	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0108.1082	0°	M8	14	92	-	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	22
K0108.1102	0°	M10	14	92	-	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	22
K0108.2102	0°	M10	17	111	-	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-	57,5	24
K0108.2122	0°	M12	17	111	-	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-	57,5	24
K0108.3122	0°	M12	23	134,5	-	23	33	32	13	58	6	47	-	65	26
K0108.3162	0°	M16	23	134,5	-	23	33	32	13	58	6	47	-	65	26
K0108.4162	0°	M16	27	134	-	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-	76,5	36
K0108.4202	0°	M20	27	134	-	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-	76,5	36
K0108.4242	0°	M24	27	134	-	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-	76,5	36
K0108.1081	20°	M8	14	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1101	20°	M10	14	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.2101	20°	M10	17	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0108.2121	20°	M12	17	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0108.3121	20°	M12	23	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3161	20°	M16	23	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.4161	20°	M16	27	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4201	20°	M20	27	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4241	20°	M24	27	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36