


클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
스테인레스 스틸 소재.

정보:

시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.

$L \geq 60\text{mm}$ 인 경우 나사 길이는 60mm입니다.


요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0117.1051X10	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1051X15	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1051X20	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1051X25	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1061X10	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1061X15	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1061X20	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1061X25	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1061X30	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0117.1061X40	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0117.1061X50	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0117.2061X15	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2061X20	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2061X25	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2061X30	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2061X40	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2061X50	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2061X60	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.2081X15	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2081X20	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2081X25	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2081X30	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2081X40	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2081X50	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2081X60	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0117.2101X20	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2101X25	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2101X30	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2101X40	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2101X50	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2101X60	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.3081X20	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3081X25	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3081X30	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3081X40	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0117.3081X50	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3081X60	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.3101X20	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3101X25	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3101X30	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3101X40	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0117.3101X50	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3101X60	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.4121X25	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0117.4121X30	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0117.4121X40	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0117.4121X50	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0117.4121X60	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0117.5161X30	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0117.5161X40	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0117.5161X50	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0117.5161X60	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0117.1053X10	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1053X15	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1053X20	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1053X25	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1063X10	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1063X15	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1063X20	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1063X25	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1063X30	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0117.1063X40	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0117.1063X50	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0117.2063X15	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2063X20	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2063X25	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2063X30	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2063X40	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2063X50	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2063X60	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.2083X15	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2083X20	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2083X25	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2083X30	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2083X40	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2083X50	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2083X60	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.2103X20	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2103X25	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2103X30	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2103X40	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2103X50	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2103X60	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.3083X20	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3083X25	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3083X30	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3083X40	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0117.3083X50	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3083X60	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.3103X20	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3103X25	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3103X30	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3103X40	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0117.3103X50	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3103X60	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.4123X25	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0117.4123X30	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0117.4123X40	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0117.4123X50	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0117.4123X60	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0117.5163X30	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0117.5163X40	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0117.5163X50	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0117.5163X60	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60