


래치 레버

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강 하우징,
패삭강 텐션 너트 및 클램핑 볼트
케이스 경화처리.

표면 마무리:

검정 산화.
추가 비용으로 매트 또는 고광택
크롬 버전도 공급 가능함.

정보:

클램핑 볼트 A (래치) 표준 버전:

이동 구간이 긴 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립을 180° 전환해야 합니다.

클램핑 볼트 B 특수 버전:

이동 구간이 짧은 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립이 전환되지 않습니다. 다음 슬롯에 삽입하기 위해 이를 잡아 당겨야 합니다.

DIN 6885 Bl. 1에 따른 페더 키 홈이 있는 로케이팅 홀 Ø H7의 래치 레버


요청 시:

기타 압나사, 로케이팅 홀 및 사각 소켓.
다른 길이의 치수 "A"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.

특수 버전: 클램핑 볼트 B.

래치 레버

도면



품목 요약

암나사 래치 레버

주문 번호	고정 방법	크기	X	A=그립 길이	A2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	SW	잠금 슬롯 수
K0128.310	내부 나사	1	M10	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
K0128.312	내부 나사	1	M12	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
K0128.314	내부 나사	2	M14	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
K0128.316	내부 나사	2	M16	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
K0128.318	내부 나사	3	M18	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
K0128.320	내부 나사	3	M20	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
K0128.322	내부 나사	4	M22	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.324	내부 나사	4	M24	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.327	내부 나사	4	M27	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.330	내부 나사	5	M30	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
K0128.336	내부 나사	5	M36	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
K0128.342	내부 나사	5	M42	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
K0128.412	천공슬롯 유	1	12	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
K0128.414	천공슬롯 유	2	14	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
K0128.415	천공슬롯 유	2	15	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
K0128.416	천공슬롯 유	2	16	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
K0128.418	천공슬롯 유	3	18	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
K0128.420	천공슬롯 유	3	20	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
K0128.422	천공슬롯 유	4	22	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.425	천공슬롯 유	4	25	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.427	천공슬롯 유	4	27	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.430	천공슬롯 유	5	30	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11

래치 레버

품목 요약

주문 번호	고정 방법	크기	X	A=그립 길이	A2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	SW	잠금 슬롯 수
K0128.436	천공슬롯 유	5	36	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
K0128.510	사각 소켓	1	-	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	10	7
K0128.512	사각 소켓	1	-	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	12	7
K0128.513	사각 소켓	2	-	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	13	8
K0128.514	사각 소켓	2	-	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	14	8
K0128.517	사각 소켓	3	-	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	17	8
K0128.519	사각 소켓	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	19	9
K0128.520	사각 소켓	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	20	9
K0128.522	사각 소켓	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	22	9
K0128.524	사각 소켓	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	24	9
K0128.530	사각 소켓	5	-	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	30	11
K0128.532	사각 소켓	5	-	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	32	11