

편심 레버, 스테인리스 스틸, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸  
 품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.


스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.

핀 나사, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305.

### 정보:

플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호            | 표면<br>기본 몸체 | D  | D1 | D2 | B    | B1   | H | H1 | A    | A1   | L  | 스트로크<br>S | 클램핑력<br>F<br>kN | 손 힘<br>FH<br>N |
|------------------|-------------|----|----|----|------|------|---|----|------|------|----|-----------|-----------------|----------------|
| K0645.9512003X10 | 전해 연마       | M3 | 12 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.9512003X15 | 전해 연마       | M3 | 12 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.9512003X30 | 전해 연마       | M3 | 12 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.9512004X10 | 전해 연마       | M4 | 12 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.9512004X15 | 전해 연마       | M4 | 12 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.9512004X30 | 전해 연마       | M4 | 12 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1         | 1,5             | 90             |

**편심 레버, 스테인리스 스틸, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와  
셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸**  
**품목 요약**

| 주문 번호            | 표면<br>기본 몸체 | D   | D1   | D2 | B    | B1   | H    | H1   | A    | A1   | L  | 스트로크<br>S | 클램핑력<br>F<br>kN | 손 힘<br>FH<br>N |
|------------------|-------------|-----|------|----|------|------|------|------|------|------|----|-----------|-----------------|----------------|
| K0645.0512004X15 | 전해 연마       | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 15 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512004X20 | 전해 연마       | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 20 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512004X30 | 전해 연마       | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 30 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512005X20 | 전해 연마       | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 20 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512005X30 | 전해 연마       | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 30 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512005X40 | 전해 연마       | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 40 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512005X50 | 전해 연마       | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 50 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.1512005X20 | 전해 연마       | M5  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512005X30 | 전해 연마       | M5  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512005X40 | 전해 연마       | M5  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512005X50 | 전해 연마       | M5  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512006X20 | 전해 연마       | M6  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512006X30 | 전해 연마       | M6  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512006X40 | 전해 연마       | M6  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512006X50 | 전해 연마       | M6  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.2512008X25 | 전해 연마       | M8  | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 25 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512008X30 | 전해 연마       | M8  | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 30 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512008X40 | 전해 연마       | M8  | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 40 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512008X50 | 전해 연마       | M8  | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 50 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512010X25 | 전해 연마       | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 25 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512010X30 | 전해 연마       | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 30 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512010X40 | 전해 연마       | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 40 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512010X50 | 전해 연마       | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 50 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.9512303X10 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13   | 36,2 | 41,7 | 10 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.9512303X15 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13   | 36,2 | 41,7 | 15 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.9512303X30 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13   | 36,2 | 41,7 | 30 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.9512304X10 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13   | 36,2 | 41,7 | 10 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.9512304X15 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13   | 36,2 | 41,7 | 15 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.9512304X30 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13   | 36,2 | 41,7 | 30 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0645.0512304X15 | 블라스팅 처리     | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 15 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512304X20 | 블라스팅 처리     | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 20 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512304X30 | 블라스팅 처리     | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 30 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512305X20 | 블라스팅 처리     | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 20 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512305X30 | 블라스팅 처리     | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 30 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512305X40 | 블라스팅 처리     | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 40 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.0512305X50 | 블라스팅 처리     | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,2 | 17   | 52,3 | 59,1 | 50 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0645.1512305X20 | 블라스팅 처리     | M5  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512305X30 | 블라스팅 처리     | M5  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512305X40 | 블라스팅 처리     | M5  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512305X50 | 블라스팅 처리     | M5  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512306X20 | 블라스팅 처리     | M6  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512306X30 | 블라스팅 처리     | M6  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512306X40 | 블라스팅 처리     | M6  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.1512306X50 | 블라스팅 처리     | M6  | 18,1 | 9  | 21,5 | 15   | 14,5 | 22   | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0645.2512308X25 | 블라스팅 처리     | M8  | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 25 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512308X30 | 블라스팅 처리     | M8  | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 30 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512308X40 | 블라스팅 처리     | M8  | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 40 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512308X50 | 블라스팅 처리     | M8  | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 50 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512310X25 | 블라스팅 처리     | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 25 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512310X30 | 블라스팅 처리     | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 30 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512310X40 | 블라스팅 처리     | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 40 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0645.2512310X50 | 블라스팅 처리     | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24   | 18   | 28,5 | 96   | 108  | 50 | 1,5       | 8               | 350            |