

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금.
회전형 그립, 스틸 부분 니켈 도금.

표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.


정보:

핸드 휠은 조립 안 된 그립과 함께 공급함.

요청 시:

다른 로케이팅 홀.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	스틸 부품 재질	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	H1	H2	L1	L2	L3	L4
K0164.1100X10	E	로케이팅 홀 있음	스틸	100	10H8	22	20	79	M6	29	9	8	29,5	19	39	54,7
K0164.1125X12	E	로케이팅 홀 있음	스틸	125	12H8	26	21	101	M6	34	9	8	34	24	46	54,7
K0164.1140X14	E	로케이팅 홀 있음	스틸	140	14H8	30	25	110	M8	39	12	8	38,5	27	52	82,2
K0164.1160X16	E	로케이팅 홀 있음	스틸	160	16H8	33	30	128	M8	43	12	8	41,3	30,1	57	82,2
K0164.1160X18	E	로케이팅 홀 있음	스틸	160	18H8	33	30	128	M8	43	12	8	41,3	30,1	57	82,2

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

품목 요약
