

클램핑 조인트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

슬리브 및 볼트, 스틸.
클램핑 부품 고강도 알루미늄.
윙 그립, 열가소성, 진회색

표면 마무리:

슬리브 및 볼트, 고광택 크롬 도금.
클램핑 부품, 검정색 산화 처리.


정보:

조절 용이. 윙 그립에 의한 신속한 클램핑.

요청 시:

직경 D 및 D1의 다양한 결합.

도면



품목 요약

클램핑 조인트

주문 번호	크기	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2
K0136.0606	1	6	6	14	12	43,6	15	9	14	19,6	18	38	13	8,5
K0136.0808	2	8	8	16	14	54,6	17	12	16	25,6	24	50	18	12
K0136.1010	3	10	10	18	14	60,6	20	15	18	25,6	24	50	22	14,5
K0136.1212	4	12	12	20	21	77,2	23	17	20	37,2	35,6	75	24	15,5
K0136.1616	5	16	16	25	21	90,2	31	22	25	37,2	35,6	75	29,5	18,5
K0136.2020	6	20	20	30	21	98,2	36	25	30	37,2	35,6	75	30	17,5